

Serie teco cw 25 /cw 60

Enfriar los segmentos calientes del molde.
Producir calidad a bajo coste.



gwk

Atemperadores de agua fría

teco cw

La solución móvil y económica para agua libre de Glycol desde 0°C hasta 25°C

- Regulación precisa microprocesada
- Indicación simultánea de valor de consigna + valor real
- Manejo fácil mediante teclas de 1 sola pulsación
- Conexión opcional a sonda externa (Fe-CuNi oder Pt 100)
- Interfaces opcionales en el frontal (analógica 0-10 V, 0/4-20 mA; serial RS 232, RS 422, RS 485, TTY; CAN-Bus; Euromap 66)
- Medición de caudal opcional
- Parte eléctrica a prueba de salpicaduras
- Listo para conectar, con 2,75 m cable + enchufe CEE
- Carcasa: RAL 7035
- Chapas laterales: RAL 2004



Datos técnicos y equipamiento

| Serie teco | cw 25 | cw 60 |
|--|--------------------|--------------------|
| Fluido | agua sin glycol | agua sin glycol |
| Temperatura máxima | 0 a 25°C | 0 a 25°C |
| Rendimiento motobomba, máx. (l/min / bar) | 60 / 3,8 | 60 / 5,8 |
| Potencia nominal de enfriamiento (kW / kcal/h) * | 4 / 3.440 | 10 / 8.600 |
| Peso (kg) | 76 | 125 |
| Producción de agua fría integrada, directamente en molde | S | S |
| Carcasa robusta totalmente cincada, a dos colores | S | S |
| Llenado y rellenado automáticos | S | S |
| Filtro de agua en conexión agua refrigeración | S | S |
| Ruedas de goma robustas | S | S |
| Piezas en contacto con el fluido en materiales nobles | S | S |
| Alarma acústica | S | S |
| Rellenado adicional manual para agua tratada | S | S |
| Detección de fugas con parada automática | S | S |
| Vaciado del molde (succión) | S | S |
| Circuito principal ida / retorno | G ^{1/2} " | G ^{1/2} " |
| Agua refrigeración ida / retorno | G ^{1/4} " | G ^{1/4} " |
| Dimensiones en mm (Profundo x Ancho x Alto) | 920 x 250 x 595 | 950 x 400 x 935 |

*) con agua de refrigeración a 30°C y referido a 10°C de temperatura de ida

gwk

Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
58540 MEINERZHAGEN - Scherl 10
Tel. +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-156
www.gwk.com - info@gwk.com

Representante exclusivo
para toda España

DiAPAM
INDUSTRIAL, S.A.

28029 MADRID

C/ Julio Palacios, 31 - 10A
Tel. 91 315 97 24 Fax: 91 314 90 55
info@diapam.net

08208 SABADELL

C/ Montseny, 22-26 (esq. St. Miquel)
Tel. 93 717 51 48 Fax: 91 717 51 48
diapam@diapam.net